

# HAGO Loketintercom LKS 25

COMMUNICATIE MET DE LKS 25 LOKETINTERCOM



Heldere communicatie  
tussen de balie en de  
klanten

Loketintercom LKS

# HAGO loketintercom LKS 25 voor communicatie zonder barrières

## Maak u verstaanbaar *achter* en *voor* het loket met een gespreksmode naar keuze.

Met de hedendaagse techniek heeft HAGO Electronics een loketintercom systeem ontwikkeld, die gezien zijn mogelijkheden eigenlijk geen concurrentie meer heeft.



Loketten zijn verkooplekken waar snel en efficiënt transacties plaats vinden. Goede communicatie tussen dienstverlener en klant is daarbij het sleutelwoord. Uw medewerkers bepalen het succes van de dienstverlening tijdens de lokethandelingen. De belangrijkste randvoorwaarde om de gewenste persoonlijke en klantgerichte aanpak op de verkooplek te realiseren, ligt dan ook in een ongestoorde en vrije communicatie. In deze omgeving hoort de HAGO loketintercom helemaal

## Wat is voor u het beste systeem?

Iedere werkplek stelt weer andere eisen aan de installatie. Waar komt de installatie, binnen of buiten? Staat de installatie in een luidruchtige stationshal of juist in een kleine doorgang? Hoeveel personen maken er gebruik van? Soms spelen zaken van esthetische aard of privacy een belangrijke rol. Niet voor niets hebben wij zo'n omvangrijk aantal mogelijkheden. Eenvoudige, degelijke standaardmodellen, maar ook zeer geavanceerde uitvoeringen voor speciale toepassingen. Een staafmicrofoon in combinatie met bijvoorbeeld een luidspreker, electret microfoons die niet groter zijn dan 6 mm in doorsnee voor eventuele inbouw, enz. De juiste loketintercom kan een niet te onderschatten bijdrage leveren aan de efficiëntie in uw bedrijf. Met de HAGO loketintercom systemen zijn er net zoveel mogelijkheden als er werkplekken zijn.

## Wat zijn de extra mogelijkheden van de LKS 25 ?

Door gebruik te maken van de nieuwste technieken hebben wij extra mogelijkheden in de software en hardware aangebracht.

## De LKS 25 toepassen in de medische sector.

Bij bestralingsapparatuur is het van belang dat het medisch personeel contact heeft met de patiënt. Ook is hier aan gedacht bij de ontwikkeling van de LKS 25. Daarom is er een aansluiting beschikbaar die een audio signaal van "derden" bijvoorbeeld een audio file (instructie aan de patiënt) van een computer, door de spraakverbinding kan laten klinken. Zo ziet u dat een loketintercomsysteem uitgroeit naar een compleet geavanceerd systeem.

## De LKS 25 toepassen als intercom.

Bij meldzuilen en/of praatpalen worden vaak intercomsystemen gebruikt voor de portier en meldzuil. Ook is hier aan gedacht bij de ontwikkeling van de LKS 25. Buiten het intercomsysteem is er ook een mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten waardoor er een oproeptoon klinkt tijdens het drukken, waardoor de portier kan reageren.

## Standaard LKS 25.

- simplex gespreksverkeer
- "open" duplex gespreksverkeer
- geschakeld gespreksverkeer
- standaard instelling software
- oproepsignaal
- tijdschakeling
- LED signalering
- elektronische volumeregeling
- luidspreker en electret microfoon
- losse microfoon mogelijk
- aansluiting naderingsschakelaar
- aansluiting voetschakelaar
- afmetingen: L x B x H  
180 x 110 x 45/65 mm

## Opties.

- hoofdfone aansluiting
- extra versterker t.b.v slechthorende kussen/mat
- externe ingang voor audio
- simplex uitvoering leverbaar


## Losse luidsprekers/microfoons en accessoires.



Luidspreker-microfoon combinatie type LS-EM-R (simplex)



Microfoon type EM-LD



Luidspreker/microfoon type LMP-10 (simplex) of luidspreker LP-10 en microfoon MP-10  
Maten 100 x 100 mm



Strip microfoon type EM-K



Luidspreker type T-104  
Diameter 135 mm



Luidspreker/microfoon type LS-EM-WOK (simplex) luidspreker LS-WOK  
Maten 110 x 110 mm



Voetschakelaar type 6A



Luidspreker/microfoon type LS-EM-CP6 (simplex) luidspreker LS-CP6  
Maten 193 x 149 mm



Naderings schakelaar type 460

Het is mogelijk om op klanten specificatie, zoals RVS uitvoering, te leveren.



Radonstraat 179  
2718 SV ZOETERMEER  
Nederland  
Tel. +3179 3617555  
Fax +3179 3619555  
Email:  
verkoop@hagoelectronics.com  
www.hagoelectronics.com