

# LKS 25 Loketintercom



Maak u verstaanbaar **achter** en **voor** het loket met een gespreksmode naar keuze.

Met de hedendaagse techniek heeft HAGO Electronics een loketintercom systeem ontwikkeld, die gezien zijn mogelijkheden eigenlijk geen concurrentie meer heeft.

Loketten zijn verkooplekken waar snel en efficiënt transacties plaats vinden. Goede communicatie tussen lokettist en klant is daarbij het sleutelwoord. Uw medewerkers bepalen het succes van de dienstverlening tijdens de lokethandelingen.

De belangrijkste randvoorwaarde om de gewenste persoonlijke en klantgerichte aanpak op de verkooplek te realiseren, ligt dan ook in een ongestoorde en vrije communicatie. In deze omgeving hoort de HAGO loketintercom helemaal.



Losse luidspreker, microfoon combinatie, type Wok/Zw



Basisunit voor inbouw uitvoering

## HAGO loketintercom voor communicatie zonder barrières

# LKS 25 Loketintercom

HAGO Electronics B.V.  
Radonstraat 179  
2718 SV Zoetermeer  
079 3617555

[verkoop@hagoelectronics.com](mailto:verkoop@hagoelectronics.com)

## Wat is voor u het beste systeem?

Iedere werkplek stelt weer andere eisen aan de installatie. Waar komt de installatie, binnen of buiten? Staat de installatie in een luidruchtige stationshal of juist in een kleine doorgang? Hoeveel personen maken er gebruik van? Soms spelen zaken van esthetische aard of privacy een belangrijke rol. Niet voor niets hebben wij zo'n omvangrijk aantal mogelijkheden. Eenvoudige, degelijke standaard modellen, maar ook zeer geavanceerde uitvoeringen voor speciale toepassingen. Een kokermicrofoon in combinatie met bijvoorbeeld een luidspreker, electret microfoons die niet groter zijn dan 6 mm in doorsnee voor eventuele inbouw, enz. De juiste loketintercom levert een belangrijke bijdrage aan de efficiëntie in uw bedrijf. Met het HAGO loketintercom systeem zijn er net zoveel mogelijkheden als er werkplekken zijn. De belangrijkste voorwaarde om de gewenste persoonlijke en klantgerichte aanpak op locatie te realiseren, ligt dan ook in een ongestoorde en vrije communicatie. In deze omgeving hoort de HAGO loketintercom helemaal.



Draadloos headset, mono

## De LKS 25 toepassen in de medische sector.

Bij bestralingsapparatuur is het van belang dat het medisch personeel in contact staat met de patiënt. In de ontwikkel fase van de LKS 25 is ook hier aan gedacht. Er is een aansluiting beschikbaar die een audio signaal van "derden", bijvoorbeeld een audio file (instructie aan de patiënt) van een computer, door de spraakverbinding kan laten klinken.

## Wat zijn de extra mogelijkheden van de LKS 25

Door gebruik te maken van de nieuwste technieken hebben wij extra mogelijkheden in de software + hardware aangebracht.

### Standaard LKS 25

- simplex gesprek
- "open" duplex gesprek
- geschakeld gesprek
- instelling software
- tijdschakeling
- LED signalering
- elektronisch volume
- luidspreker en electret microfoon
- losse microfoon mogelijk
- mogelijkheid naderingsschakelaar
- mogelijkheid voetschakelaar
- afmetingen: L x B x H  
180 x 110 x 45/65 mm

### Opties

- hoofdtelefoon aansluiting
- draadloos hoofdtelefoon
- extra versterker slechthorenden
- externe ingang voor audio
- simplex uitvoering leverbaar

## Accessoires LKS



Luidspreker-microfoon combinatie type LS-EM-R (alleen simplex)




Luidspreker/microfoon, type LS-EM-WOK (simplex) luidspreker LS-WOK Maten 110 x 110 mm



Luidspreker, type T-104 Diameter 135 mm



Luidspreker/microfoon, type LS-EM-CP6 (simplex) luidspreker LS-CP6 Maten 193 x 149 mm



Luidspreker/microfoon, type LMP-10 (alleen simplex) of luidspreker LP-10 en microfoon MP-10 Maten 100 x 100 mm



Strip microfoon, type EM-K Max. lengte 93 cm



Microfoon, inbouw, type EM-LD, inbouw 8 mm



Voetschakelaar, type 6A



Naderings schakelaar, type 460